


## H16,0/22D BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

### 通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 蓝色
订货号	<a href="#">9019260000</a>
类型	H16,0/22D BL
GTIN (EAN)	4008190125806
数量	100 items
包装	散装

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

证书号 (cULus) E499744

## 尺寸和重量

净重 0.67 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外

REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述 带塑料套的管状端头, 蓝色 类型 标准

## 管状端头

插针镀层直径 (D1)	5.8 mm	插针镀层长度 (L2)	12 mm
环直径(D2)	8.8 mm	塑料套厚度 (S2)	0.4 mm
L1 (mm)	22.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 6
金属管厚度(S1)	0.2 mm	军事标识	T 20A 026 A
剥线长度	15 mm	导线压接面积	16 mm <sup>2</sup>
颜色编码	DIN		

## 分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

图纸

