



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 26 mm, 20 mm, 蓝色
订货号	9019340000
类型	H50,0/36D BL
GTIN (EAN)	4008190067632
数量	50 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E499744

尺寸和重量

净重	2.8 g
----	-------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	带塑料套的管状端头, 蓝色	类型	标准
------	---------------	----	----

管状端头

插针镀层直径 (D1)	10.3 mm	插针镀层长度 (L2)	20 mm
环直径(D2)	15 mm	塑料套厚度 (S2)	0.5 mm
L1 (mm)	36.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 1
金属管厚度(S1)	0.3 mm	军事标识	T 20A 034 A
剥线长度	26 mm	导线压接面积	50 mm ²
颜色编码	DIN		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

