


H0,75/14D GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
订货号	9019410000
类型	H0,75/14D GR SV
GTIN (EAN)	4008190164096
数量	500 items
包装	分包包装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.1 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述

带塑料套的管状端头, 灰色 类型

标准

管状端头

插针镀层直径 (D1)	1.2 mm	插针镀层长度 (L2)	8 mm
环直径(D2)	2.8 mm	塑料套厚度 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	14.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 18
金属管厚度(S1)	0.15 mm	军事标识	T 20A 005 A
剥线长度	10 mm	导线压接面积	0.75 mm ²
颜色编码	DIN		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

图纸

