

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于连接成条包装管状端头的断线、剥线及压接工具

- 切割
- 剥线
- 压接
- 管状端头的自动送料
- 棘轮保证精确压接
- 错误操作时的释放选项
- 高效：电缆作业只需要一个工具，因此节省了大量时间
- 只能加工魏德米勒生产的每条 50 件的连接成条管状端头。在卷上使用管状端头可能会导致损坏。

通用订货数据

版本	断线、剥线及压接工具, 管状端头压接工具, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 梯形
订货号	902000000
类型	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008 190067267
数量	1 items

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

宽度	210 mm	宽度 (英寸)	8.2677 inch
净重	248.63 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	------	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	2.5 mm ²	管状端头 最小横截面	0.5 mm ²
Crimpart/-profil	梯形		

触点描述

插针类型	成条管状端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 14
导线最小压接面积, AWG	AWG 20	压接范围, 最大	2.5 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		



STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

应用举例



应用举例



应用举例




STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



用于连接成条包装管状端头的断线、剥线及压接工具

- 切割
- 剥线
- 压接
- 管状端头的自动送料
- 棘轮保证精确压接
- 错误操作时的释放选项
- 高效：电缆作业只需要一个工具，因此节省了大量时间
- 只能加工魏德米勒生产的每条 50 件的连接成条管状端头。在卷上使用管状端头可能会导致损坏。

通用订货数据

类型	ERSATZMESSER STRIPAX PL	版本
订货号	9050340000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4008190350949	
数量	5 ST	
类型	ERTE AIME SPX P II	版本
订货号	2917160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4099986548121	
数量	1 ST	

成条包装管状端头



- 成条包装管状端头 (50个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H0,5/14 OR BD	版本
订货号	9004270000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190091774	
数量	500 ST	
类型	H0,5/14D W BD	版本
订货号	9004280000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190162627	
数量	500 ST	
类型	H0,5/14T W BD	版本
订货号	9021930000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190262402	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14 W BD	版本
订货号	9004290000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190006778	
数量	500 ST	

STRIPAX PLUS 2.5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	H0,75/14D GR BD	版本
订货号	9004300000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190154837	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14T HBL BD	版本
订货号	9004310000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190179298	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14 GE BD	版本
订货号	9004320000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190167523	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14D R BD	版本
订货号	9004330000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190047498	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14T R BD	版本
订货号	9021950000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190262747	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14 R BD	版本
订货号	9004340000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190080723	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14D SW BD	版本
订货号	9004350000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190005474	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14T SW BD	版本
订货号	9021960000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190262389	
数量	500 ST	
类型	H2,5/14D BL BD	版本
订货号	9004360000	管状端头, 标准, 12 mm, 8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190083397	
数量	500 ST	
类型	H2,5/14T GR BD	版本
订货号	9004370000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190052508	
数量	500 ST	

配件 / 替换零件



用于连接成条包装管状端头的断线、剥线及压接工具

- 切割
- 剥线
- 压接
- 管状端头的自动送料
- 棘轮保证精确压接
- 错误操作时的释放选项
- 高效：电缆作业只需要一个工具，因此节省了大量时间
- 只能加工魏德米勒生产的每条 50 件的连接成条管状端头。在卷上使用管状端头可能会导致损坏。

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	ERSATZMESSER STRIPAX PL	版本
订货号	9050340000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4008190350949	
数量	5 ST	
类型	ERTE AIME SPX P II	版本
订货号	2917160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4099986548121	
数量	1 ST	