


H10,0/22T BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 棕色
订货号	9021150000
类型	H10,0/22T BR
GTIN (EAN)	4008190086886
数量	100 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.53 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述

带塑料套的管状端头, 棕色 类型

标准

管状端头

插针镀层直径 (D1)

4.5 mm

插针镀层长度 (L2)

12 mm

环直径(D2)

7.6 mm

塑料套厚度 (S2)

0.4 mm

L1 (mm)

22.00 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 8

金属管厚度(S1)

0.2 mm

剥线长度

15 mm

导线压接面积

10 mm²

颜色编码

Telemecanique

分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

图纸

图纸

