

## CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- 用于自动切割单根导线至定长
- 精确的直流伺服驱动保证重复操作的高度准确性
- 接口允许通过IBM兼容个人计算机操控自动断线器

## 通用订货数据

版本	Cutting machine
订货号	<a href="#">9023100000</a>
类型	CUTFIX 8
GTIN (EAN)	4032248143184
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-01-06T00:00:00+01:00
替代产品	<a href="#">CUTFIX PRO</a>

## CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

深	360 mm	深度 (英寸)	14.1732 inch
高度	470 mm	高度 (英寸)	18.5039 inch
宽度	385 mm	宽度 (英寸)	15.1575 inch
净重	20289 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## 切割机

输入功率	0.12 kW	长度校正	松弛调整, 毫米级, 具体可编程的
预选数量, 最大.	可调节部件数量编码	驱动	电气
储存	高达 200 个切割序次	键盘	输入和功能按钮
送料速度, 最大	1.5 m/s	显示指示器	LCD显示
预选长度, 最大	999999 mm	预选长度, 最小	1 mm
接口	USB 1.1	软件	用于与 IBM 兼容的个人计算机进行数据交换
孔径 (最大直径)	8 mm 外直径	电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
单股软导线/硬导线	最大 10 mm <sup>2</sup> / 最大 2.5 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 配件 / 替换零件



- 用于自动切割单根导线至定长
- 精确的直流伺服驱动保证重复操作的高度准确性
- 接口允许通过IBM兼容个人计算机操控自动断线器

## 通用订货数据

类型	ATR CTF	版本
订货号	<a href="#">1428560000</a>	附件, 备用件
GTIN (EAN)	4050118232899	
数量	1 ST	
类型	ATM CTF	版本
订货号	<a href="#">1428570000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118232790	
数量	1 ST	
类型	AIMESA V CUTFIX	版本
订货号	<a href="#">9054740000</a>	附件, 备用件
GTIN (EAN)	4032248104512	
数量	1 ST	
类型	DOPPELZAHNRIEMEN	版本
	VORSCH...	
订货号	<a href="#">9054750000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4032248104529	
数量	1 ST	
类型	ZAHNRIEMENVORSCHUBMOTC	版本
订货号	<a href="#">9054760000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4032248104536	
数量	1 ST	