

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



盒装，带塑料套的管状端头：

- 魏德米勒颜色编码
- DIN-颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: DIN
订货号	9025400000
类型	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN
GTIN (EAN)	4008 19034 1596
数量	1 items
包装	盒装

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch
直径	92 mm	净重	68.64 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述 (2)Wire-end ferrule

管状端头

颜色编码 DIN

分类

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件


散包装



- 散装，提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H4,0/18D GR	版本	
订货号	9019190000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 灰色	
GTIN (EAN)	4008190141349		
数量	500 ST		

导线额定截面积 6.0 mm²

- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H6,0/20D GE	版本	
订货号	9019220000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190151607		
数量	100 ST		

导线额定截面积 10.0 mm²

- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H10,0/22D R	版本	
订货号	9019240000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 红色	
GTIN (EAN)	4008190075385		
数量	100 ST		


H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

导线额定截面积 16.0 mm²



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H16.0/22D BL	版本	
订货号	9019260000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 蓝色	
GTIN (EAN)	4008190125806		
数量	100 ST		