


H0,25/12 HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 魏德米勒颜色编码
- 多袋连装 (5袋 x 100个)

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝
订货号	9025780000
类型	H0,25/12 HBL SV
GTIN (EAN)	4008 190053239
数量	500 items
包装	分包包装

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.06 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述 带塑料套的管状端头, 淡蓝色 类型 标准

管状端头

插针镀层直径 (D1)	0.8 mm	插针镀层长度 (L2)	8 mm
环直径(D2)	1.8 mm	塑料套厚度 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	12.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 24
金属管厚度(S1)	0.15 mm	剥线长度	10 mm
导线压接面积	0.25 mm ²	颜色编码	Weidmueller

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

图纸

