

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



盒装, 带塑料套的管状端头 :

- 魏德米勒颜色编码
- DIN-颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: Weidmüller
订货号	9025920000
类型	H-BOX 4,0-16,0QMM
GTIN (EAN)	4008190101442
数量	1 items
包装	盒装

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

RoHS 一致

尺寸和重量

高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch
直径	92 mm	净重	69.52 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述 管状端头

管状端头

颜色编码 Weidmüller

分类

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com


散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据


类型	H4,0/18D GR	版本
订货号	9019190000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	

导线额定截面积 6.0 mm²

- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H6,0/20 SW	版本
订货号	0533500000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190183905	
数量	100 ST	

导线额定截面积 10.0 mm²

- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H10,0/22 EB	版本
订货号	0534200000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 象牙色
GTIN (EAN)	4008190033460	
数量	100 ST	


H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

导线额定截面积 16.0 mm²



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H16,0/22 GN	版本
订货号	0565900000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190022181	
数量	100 ST	