

## H0,34/10 TK SV


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码

### 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 青绿色  |
| 订货号        | <a href="#">9026030000</a> |
| 类型         | H0,34/10 TK SV             |
| GTIN (EAN) | 4008190177171              |
| 数量         | 500 items                  |
| 包装         | 分包包装                       |

**技术数据**

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

净重 0.05 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**PW6 技术数据**

| 物品描述 | 带塑料套的管状端头, 青绿色 | 类型 | 标准 |
|------|----------------|----|----|
|------|----------------|----|----|

**管状端头**

|             |                      |              |             |
|-------------|----------------------|--------------|-------------|
| 插针镀层直径 (D1) | 0.8 mm               | 插针镀层长度 (L2)  | 6 mm        |
| 环直径(D2)     | 2 mm                 | 塑料套厚度 (S2)   | 0.25 mm     |
| L1 (mm)     | 10.00 mm             | 导线最大压接面积 AWG | AWG 22      |
| 金属管厚度(S1)   | 0.15 mm              | 剥线长度         | 8 mm        |
| 导线压接面积      | 0.34 mm <sup>2</sup> | 颜色编码         | Weidmueller |

**分类**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

图纸

图纸

