

## POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

仅根据客户要求供货



- 用于单根导线的自动剥线
- 根据 DIN VDE 0295, 5 级对软导线进行剥线
- 局部剥线, 末端保留绝缘层
- 无需更换工具
- 针对不同导线横截面积可快速简单地进行调节。
- 电子驱动

## 通用订货数据

版本	工具, 自动剥线机
订货号	<a href="#">9027290000</a>
类型	POWERSTRIPPER AO 16-20
GTIN (EAN)	4032248285426
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-01-06T00:00:00+01:00
替代产品	<a href="#">POWERSTRIPPER 16.0</a>

## POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

深	295 mm	深度 (英寸)	11.6142 inch
高度	230 mm	高度 (英寸)	9.0551 inch
宽度	190 mm	宽度 (英寸)	7.4803 inch
净重	8500 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## 剥线机器

剥线范围	4 - 16 mm <sup>2</sup> (~AWG 12-6)	导线最小长度	22 mm + 剥线长度
联接性能	46 VA	驱动	电气
脉冲时间	约 1.5 s	剥线长度	1-20 mm
电气联接	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA		

## 分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 配件 / 替换零件



- 用于单根导线的自动剥线
- 根据 DIN VDE 0295, 5 级对软导线进行剥线
- 局部剥线, 末端保留绝缘层
- 无需更换工具
- 针对不同导线横截面积可快速简单地进行调节。
- 电子驱动

## 通用订货数据

类型 AIMESA VRM 6,20

订货号 [1120910000](#)

GTIN (EAN) 4032248901920

数量 1 ST

版本

附件, 刀具组