

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

仅根据客户要求供货



- 用于单根导线的自动剥线
- 根据 DIN VDE 0295, 5 级对软导线进行剥线
- 局部剥线, 末端保留绝缘层
- 无需更换工具
- 针对不同导线横截面积可快速简单地进行调节。
- 电子驱动

通用订货数据

版本	工具, 自动剥线机
订货号	9027290000
类型	POWERSTRIPPER AO 16-20
GTIN (EAN)	4032248285426
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-01-06T00:00:00+01:00
替代产品	POWERSTRIPPER 16.0

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	295 mm	深度 (英寸)	11.6142 inch
高度	230 mm	高度 (英寸)	9.0551 inch
宽度	190 mm	宽度 (英寸)	7.4803 inch
净重	8500 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

剥线机器

剥线范围	4 - 16 mm ² (~AWG 12-6)	导线最小长度	22 mm + 剥线长度
联接性能	46 VA	驱动	电气
脉冲时间	约 1.5 s	剥线长度	1-20 mm
电气联接	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA		

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		


POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 用于单根导线的自动剥线
- 根据 DIN VDE 0295, 5 级对软导线进行剥线
- 局部剥线, 末端保留绝缘层
- 无需更换工具
- 针对不同导线横截面积可快速简单地进行调节。
- 电子驱动

通用订货数据

类型	AIMESA VRM 6,20	版本
订货号	1120910000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4032248901920	
数量	1 ST	