

H0,5/16 OR SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 橙色 |
| 订货号        | <a href="#">9028270000</a> |
| 类型         | H0,5/16 OR SV              |
| GTIN (EAN) | 4008190902049              |
| 数量         | 500 items                  |
| 包装         | 分包包装                       |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| 证书号 (cULus)           | E499744               |

## 尺寸和重量

|    |       |
|----|-------|
| 净重 | 0.1 g |
|----|-------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## PW6 技术数据

|      |                |    |    |
|------|----------------|----|----|
| 物品描述 | 带塑料套的管状端头, 橘黄色 | 类型 | 标准 |
|------|----------------|----|----|

## 管状端头

|             |                     |              |             |
|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| 插针镀层直径 (D1) | 1 mm                | 插针镀层长度 (L2)  | 10 mm       |
| 环直径(D2)     | 2.6 mm              | 塑料套厚度 (S2)   | 0.25 mm     |
| L1 (mm)     | 16.00 mm            | 导线最大压接面积 AWG | AWG 20      |
| 金属管厚度(S1)   | 0.15 mm             | 剥线长度         | 12 mm       |
| 导线压接面积      | 0.5 mm <sup>2</sup> | 颜色编码         | Weidmueller |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

图纸

