

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 用于单根导线的自动剥线
- 根据 DIN VDE 0295, 5 级对软导线进行剥线
- 局部剥线, 末端保留绝缘层
- 无需更换工具
- 针对不同导线横截面积可快速简单地进行调节。
- 电子驱动

通用订货数据

版本	工具, 自动剥线机
订货号	9028480000
类型	POWERSTRIPPER 16,0
GTIN (EAN)	4032248064632
数量	1 items

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	295 mm	深度 (英寸)	11.6142 inch
高度	230 mm	高度 (英寸)	9.0551 inch
宽度	190 mm	宽度 (英寸)	7.4803 inch
净重	8800 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

剥线机器

剥线范围	2.5 - 16 mm ² (~AWG 14-6)	
导线最小长度	22 mm + 剥线长度	
联接性能	46 VA	
驱动	电气	
脉冲时间	约 1.5 s	
剥线长度	3-20 mm	
电气联接	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	
导线外径	最大	8 mm

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		


POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 用于单根导线的自动剥线
- 根据 DIN VDE 0295, 5 级对软导线进行剥线
- 局部剥线, 末端保留绝缘层
- 无需更换工具
- 针对不同导线横截面积可快速简单地进行调节。
- 电子驱动

通用订货数据

类型	AIMESA V	版本
订货号	9050180000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4008190343378	
数量	1 ST	