


## H2,5/12DS BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
  - 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm<sup>2</sup> 的导线 (AWG 20-7)  
材料：镀锡电解铜  
规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

### 通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 蓝色
订货号	<a href="#">9028490000</a>
类型	H2,5/12DS BL
GTIN (EAN)	4032248049028
数量	500 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.11 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	带塑料套圈的管状端头, 特殊尺寸, 蓝色	类型	标准
------	----------------------	----	----

管状端头

插针镀层直径 (D1)	2.2 mm	插针镀层长度 (L2)	6 mm
环直径(D2)	4.2 mm	塑料套厚度 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	12.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 14
金属管厚度(S1)	0.15 mm	剥线长度	8 mm
导线压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>	颜色编码	Weidmueller

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

