

**CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



压接套件

通用订货数据

版本	压接工具类别, 压接钳: PZ 6 Roto L, 剥线工具: STRIPAX, 最小压接面积: 0.14, 颜色编码: 其他
订货号	<a href="#">9028700000</a>
类型	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T
GTIN (EAN)	4032248392698
数量	1 items
包装	塑料盒

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

深	261 mm	深度 (英寸)	10.2756 inch
高度	57 mm	高度 (英寸)	2.2441 inch
宽度	338 mm	宽度 (英寸)	13.3071 inch
净重	1744 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## 类别

压接范围, 最大	6 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
包装	塑料盒	剥线工具	STRIPAX
压接钳	PZ 6 Roto L	颜色编码	Miscellaneous
AEH 数量	3100 pcs.		

## 分类

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术、防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

通用订货数据

类型	STRIPAX	版本	
订货号	<a href="#">9005000000</a>	工具, 剥线及切割工具	
GTIN (EAN)	4008190072506		
数量	1 ST		

Crimping tools



- 用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳
- 自锁机构保证了压接的质量
  - 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	PZ 6 ROTO L	版本	
订货号	<a href="#">1444050000</a>	压接工具, 管状端头压接工具, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 梯形	
GTIN (EAN)	4050118248593		
数量	1 ST		

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

**CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	H0,5/14D W	版本
订货号	<a href="#">9019010000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190120931	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14D R	版本
订货号	<a href="#">9019080000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190090623	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14D SW	版本
订货号	<a href="#">9019120000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190153793	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14T HBL	版本
订货号	<a href="#">9021040000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝
GTIN (EAN)	4008190083168	
数量	500 ST	
类型	H2,5/15T GR	版本
订货号	<a href="#">9021070000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190128944	
数量	500 ST	
类型	H4,0/18T OR	版本
订货号	<a href="#">9021100000</a>	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190061708	
数量	500 ST	

导线额定截面积 6.0 mm<sup>2</sup>



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H6,0/20T GN	版本
订货号	<a href="#">9021130000</a>	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190111731	
数量	100 ST	

**CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

袋装



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放，一目了然，占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放，叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

通用订货数据

类型	KOFFER PSC4-01	版本
订货号	<a href="#">9028860000</a>	工具, 分类箱
GTIN (EAN)	4032248304608	
数量	1 ST	

配件盒



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放，一目了然，占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放，叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

通用订货数据

类型	EINSATZ A8-1 CL55	版本
订货号	<a href="#">9028460000</a>	类别 部件
GTIN (EAN)	4032248310029	
数量	100 ST	
类型	EINSATZ A7-1 CL55	版本
订货号	<a href="#">9028450000</a>	类别 部件
GTIN (EAN)	4032248310012	
数量	1 ST	