数据信息页

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



压接套件

通用订货数据

版本	压接工具类别, 压接钳: PZ 6 Roto L, 剥线工具: STRIPAX, 最小压接面积: 0.14, 颜色编码: 其他
订货号	9028700000
类型	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T
GTIN (EAN)	4032248392698
数量	1 items
包装	塑料盒





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	261 mm	深度 (英寸)	10.2756 inch
高度	57 mm	高度 (英寸)	2.2441 inch
宽度	338 mm	宽度 (英寸)	13.3071 inch
	1744 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

类别

压接范围,最大	6 mm²	最小压接面积	0.14 mm ²
包装	塑料盒	 剥线工具	STRIPAX
压接钳	PZ 6 Roto L	颜色编码	Miscellaneous
AEH 数量	3100 pcs.		

分类

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
ECLASS 9.1	27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
ECLASS 11.0	27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
ECLASS 13.0	27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、 风能发电, 机器人技术, 防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能,无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

通用订货数据

类型 STRIPAX 订货号 <u>9005000000</u>

GTIN (EAN) 4008190072506

数量 1 S7

工具, 剥线及切割工具

版本

Crimping tools



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型 PZ 6 ROTO L 订货号 <u>1444050000</u> GTIN (EAN) 4050118248593 版本

压接工具, 管状端头压接工具, 0.14mm², 6mm², 梯形

数量 1 ST

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

目录日期/图纸 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用	订	货	数	据

类型	H0,5/14D W	版本
订货号	9019010000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190120931	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14D R	版本
订货号	9019080000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190090623	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14D SW	版本
订货号	9019120000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190153793	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14T HBL	版本
类型 订货号	H0,75/14T HBL 9021040000	版本 管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝
订货号	9021040000	
订货号 GTIN (EAN)	<u>9021040000</u> 4008190083168	
订货号 GTIN (EAN) 数量	9021040000 4008190083168 500 ST	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	9021040000 4008190083168 500 ST H2,5/15T GR	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝版本
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号	9021040000 4008190083168 500 ST H2,5/15T GR 9021070000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝版本
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN)	9021040000 4008190083168 500 ST H2,5/15T GR 9021070000 4008190128944	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝版本
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	9021040000 4008190083168 500 ST H2,5/15T GR 9021070000 4008190128944 500 ST	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝版本管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	9021040000 4008190083168 500 ST H2,5/15T GR 9021070000 4008190128944 500 ST H4,0/18T OR	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝版本管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色版本

导线额定截面积 6.0 mm²



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H6,0/20T GN	版本
订货号	9021130000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190111731	
数量	100 ST	

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

袋装



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放,一目了然,占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放,叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

通用订货数据

类型 KOFFER PSC4-01 订货号 9028860000 GTIN (EAN) 4032248304608 数量

1 ST

工具, 分类箱

版本

配件盒



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放,一目了然,占地小
- 有2个坚固的滑动锁分类箱和分类盒可以竖放,叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

通用订货数据

类型	EINSATZ A8-1 CL55	版本
订货号	9028460000	类别 部件
GTIN (EAN)	4032248310029	
数量	100 ST	
类型	EINSATZ A7-1 CL55	版本
类型 订货号	EINSATZ A7-1 CL55 9028450000	版本 类别 部件

5 目录日期 / 图纸