

## AM 12



用于PVC绝缘电缆的剥线工具

### 通用订货数据

版本	工具, 剥线工具
订货号	<a href="#">9030060000</a>
类型	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
数量	1 items

**AM 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****尺寸和重量**

深	10 mm	深度 (英寸)	0.3937 inch
高度	46 mm	高度 (英寸)	1.811 inch
宽度	97 mm	宽度 (英寸)	3.8189 inch
净重	32.42 g		

**温度**

工作温度

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**PW6 技术数据**

物品描述	剥线工具, 适用于 UTP 和 STP 数据线
------	-------------------------

**剥线工具**

电缆类型	UTP- 和 STP-数据线	铜导线 - 多股, 最大	4 mm <sup>2</sup>
导线最大直径	12.5 mm	导线最小直径	0.5 mm
切削深度	可设定的	UTP 和 STP 数据线最大直径	8 mm
剥线范围 AWG, 最大	11 AWG	剥线范围 AWG, 最小	18 AWG
最大压接面积	122 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.2 mm <sup>2</sup>

**分类**

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## 图纸

### 应用举例



### 应用举例



### 应用举例

