


**MEKA GN CST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



- 用于直径 2.5...8 mm 的同轴电缆和圆形（屏蔽）数据导线
- 一个工序中的 1 级、2 级和 3 级去皮

通用订货数据

版本	附件, 工具箱
订货号	<a href="#">9032000000</a>
类型	MEKA GN CST
GTIN (EAN)	4008190010102
数量	1 items

## MEKA GN CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

深	20 mm	深度 (英寸)	0.7874 inch
高度	10 mm	高度 (英寸)	0.3937 inch
宽度	40 mm	宽度 (英寸)	1.5748 inch
长度	40 mm	长度 (英寸)	1.5748 inch
净重	9 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## PW6 技术数据

物品描述	置刀盒, 适用于三级 CST, 长度 7.1mm, 5.1mm
------	------------------------------------

## 剥线工具

颜色编码	绿色	剥线尺寸B	7.1 mm
剥线尺寸 C	5.1 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		