

**H185,0/32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



适用于 10.0 - 185.0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM) 的导线材料 E-Cu, 电镀锡 尺寸误差根据 DIN 46228 第 1 部分

- 散包装

**通用订货数据**

版本	管状端头, 标准, 32 mm, 32 mm, 不
订货号	<a href="#">9036260000</a>
类型	H185,0/32
GTIN (EAN)	4032248068050
数量	25 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

9.54 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述

不带塑料套的管状端头,  
(2)Wire-end ferrule

类型

标准

管状端头

插针镀层直径 (D1)

20 mm

插针镀层长度 (L2)

32 mm

环直径(D2)

23.5 mm

L1 (mm)

32.00 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 350 MCM

剥线长度

32 mm

导线压接面积

185 mm<sup>2</sup>

分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

