


**HOOKBLA 0,25-1,5 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



使用绝缘端头确保了用户长效优质的电气联接。  
 安装简便。

**通用订货数据**

版本	电缆端头, 绝缘电缆端头, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.25 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 16.75 mm, 黑色
订货号	<a href="#">9036290000</a>
类型	HOOKBLA 0,25-1,5 SW
GTIN (EAN)	4032248175925
数量	100 items

## HOOKBLA 0,25-1,5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	4.6 mm	深度 (英寸)	0.1811 inch
宽度	27.2 mm	宽度 (英寸)	1.0709 inch
净重	1.05 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述	钩状的电缆终端
------	---------

## 联接器

最大压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.25 mm <sup>2</sup>
导线压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>	绝缘	PVC
材质/塑料	PVC	标识色	黑色

## 分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

HOOKBLA 0,25-1,5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具  
 电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	<a href="#">9014400000</a>	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 2.5mm², 双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	<a href="#">9006120000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	<a href="#">9202850000</a>	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	