


H1,0/22DS R ZH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
 - 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm² 的导线 (AWG 20-7)
材料：镀锡电解铜
规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

通用订货数据

版本	管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 14 mm, 红色
订货号	9036330000
类型	H1,0/22DS R ZH
GTIN (EAN)	4032248338566
数量	500 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E354986

尺寸和重量

净重	0.18 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	双线管状端头, 红色	类型	双线管状端头
------	------------	----	--------

管状端头

插针镀层直径 (D1)	2 mm	插针镀层长度 (L2)	14 mm
环宽 (B)	3.2 mm	环高 (A)	5.8 mm
塑料套厚度 (S2)	0.3 mm	L1 (mm)	22.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 17	金属管厚度 (S1)	0.15 mm
剥线长度	21 mm	导线压接面积	1 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

