


## H10,0/24 ZH EB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

### 通用订货数据

版本	管状端头, 双线管状端头, 17 mm, 12 mm, 象牙色
订货号	<a href="#">9037340000</a>
类型	H10,0/24 ZH EB
GTIN (EAN)	4008190492816
数量	100 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.8 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	双线管状端头, 象牙色	类型	双线管状端头
------	-------------	----	--------

管状端头

插针镀层直径 (D1)	5.8 mm	插针镀层长度 (L2)	12 mm
环宽(B)	7.6 mm	环高 (A)	13.4 mm
塑料套厚度 (S2)	0.5 mm	L1 (mm)	24.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 8	金属管厚度(S1)	0.2 mm
剥线长度	17 mm	导线压接面积	10 mm <sup>2</sup>
颜色编码	Weidmueller		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

