

H16,0/38 ZH GN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 散装， 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 双线管状端头, 29 mm, 25 mm, 绿色
订货号	9037370000
类型	H16,0/38 ZH GN
GTIN (EAN)	4008190492847
数量	50 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E499744

尺寸和重量

净重	1.82 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	双线管状端头，绿色	类型	双线管状端头
------	-----------	----	--------

管状端头

插针镀层直径 (D1)	8.3 mm	插针镀层长度 (L2)	25 mm
环宽 (B)	9.5 mm	环高 (A)	17.2 mm
塑料套厚度 (S2)	0.6 mm	L1 (mm)	38.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 6	金属管厚度 (S1)	0.3 mm
剥线长度	29 mm	导线压接面积	16 mm ²
颜色编码	Weidmueller		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

