


H0,5/16D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

| | |
|------------|--------------------------------|
| 版本 | 管状端头, 双线管状端头, 13 mm, 10 mm, 白色 |
| 订货号 | 9037390000 |
| 类型 | H0,5/16D ZH W |
| GTIN (EAN) | 4008 190492878 |
| 数量 | 500 items |
| 包装 | 散装 |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.12 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

| 物品描述 | 双线管状端头, 白色 | 类型 | 双线管状端头 |
|------|------------|----|--------|
|------|------------|----|--------|

管状端头

| | | | |
|--------------|--------|-------------|---------------------|
| 插针镀层直径 (D1) | 1.4 mm | 插针镀层长度 (L2) | 10 mm |
| 环宽 (B) | 3 mm | 环高 (A) | 5 mm |
| 塑料套厚度 (S2) | 0.3 mm | L1 (mm) | 16.00 mm |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 20 | 金属管厚度 (S1) | 0.15 mm |
| 剥线长度 | 13 mm | 导线压接面积 | 0.5 mm ² |
| 颜色编码 | DIN | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

图纸

