


H0,75/24D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



适用导线规格: 2No. 0.75mm² (2No. AWG 18)

- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 18 mm, 灰色
订货号	9037430000
类型	H0,75/24D ZH GR
GTIN (EAN)	4008 190493004
数量	500 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.2 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述

双线管状端头, 灰色

类型

双线管状端头

管状端头

插针镀层直径 (D1)

1.7 mm

插针镀层长度 (L2)

18 mm

环宽 (B)

3 mm

环高 (A)

5.5 mm

塑料套厚度 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

24.00 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 18

金属管厚度 (S1)

0.15 mm

剥线长度

21 mm

导线压接面积

0.75 mm²

颜色编码

DIN

分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

图纸

图纸

