



- 散装，提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 灰色
订货号	9037530000
类型	H4,0/22D ZH GR
GTIN (EAN)	4008190493103
数量	100 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E499744

尺寸和重量

净重	0.42 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	双线管状端头, 灰色	类型	双线管状端头
------	------------	----	--------

管状端头

插针镀层直径 (D1)	3.5 mm	插针镀层长度 (L2)	12 mm
环宽 (B)	5.2 mm	环高 (A)	9 mm
塑料套厚度 (S2)	0.5 mm	L1 (mm)	22.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 12	金属管厚度 (S1)	0.2 mm
剥线长度	15 mm	导线压接面积	4 mm ²
颜色编码	DIN		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

