


H16,0/38D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 双线管状端头, 29 mm, 25 mm, 蓝色
订货号	9037600000
类型	H16,0/38D ZH BL
GTIN (EAN)	4008190493196
数量	50 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

1.64 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	双线管状端头, 蓝色	类型	双线管状端头
------	------------	----	--------

管状端头

插针镀层直径 (D1)	8.3 mm	插针镀层长度 (L2)	25 mm
环宽 (B)	9.5 mm	环高 (A)	17.2 mm
塑料套厚度 (S2)	0.6 mm	L1 (mm)	38.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 6	金属管厚度 (S1)	0.3 mm
剥线长度	29 mm	导线压接面积	16 mm ²
颜色编码	DIN		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

图纸

