


## H2,5/21T ZH GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 散装，提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

### 通用订货数据

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 版本         | 管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 灰色 |
| 订货号        | <a href="#">9037650000</a>     |
| 类型         | H2,5/21T ZH GR                 |
| GTIN (EAN) | 4008190493356                  |
| 数量         | 100 items                      |
| 包装         | 散装                             |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

## 尺寸和重量

净重

0.3 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

| 物品描述 | 双线管状端头, 灰色 | 类型 | 双线管状端头 |
|------|------------|----|--------|
|------|------------|----|--------|

## 管状端头

|              |               |             |                     |
|--------------|---------------|-------------|---------------------|
| 插针镀层直径 (D1)  | 2.8 mm        | 插针镀层长度 (L2) | 12 mm               |
| 环宽 (B)       | 4.5 mm        | 环高 (A)      | 8 mm                |
| 塑料套厚度 (S2)   | 0.4 mm        | L1 (mm)     | 21.00 mm            |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 14        | 金属管厚度 (S1)  | 0.15 mm             |
| 剥线长度         | 15 mm         | 导线压接面积      | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 颜色编码         | Telemecanique |             |                     |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

图纸

图纸

