


H4,0/28T ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 散装，提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

| | |
|------------|--------------------------------|
| 版本 | 管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 18 mm, 橙色 |
| 订货号 | 9037680000 |
| 类型 | H4,0/28T ZH OR |
| GTIN (EAN) | 4008190493479 |
| 数量 | 100 items |
| 包装 | 散装 |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.5 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述

双线管状端头, 橘黄色

类型

双线管状端头

管状端头

插针镀层直径 (D1)

3.5 mm

插针镀层长度 (L2)

18 mm

环宽 (B)

5.2 mm

环高 (A)

9 mm

塑料套厚度 (S2)

0.5 mm

L1 (mm)

28.00 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 12

金属管厚度 (S1)

0.2 mm

剥线长度

21 mm

导线压接面积

4 mm²

颜色编码

Telemecanique

分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

图纸

