

CUTTER 20 A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准，切割工具（KT 8 至 KT 22）还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层，电压最高可达 1,000 V。

通用订货数据

版本	Cutting tool for one-hand operation
订货号	9040140000
类型	CUTTER 20 A
GTIN (EAN)	4008190467098
数量	1 items

CUTTER 20 A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	31 mm	深度 (英寸)	1.2205 inch
高度	71.5 mm	高度 (英寸)	2.815 inch
宽度	245 mm	宽度 (英寸)	9.6456 inch
净重	443.7 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW6 技术数据

物品描述	电缆切刀, 适用于直径 20mm以下的导线	类型	单手操作
------	-----------------------	----	------

切割工具

铜导线, 单股, 最大(AWG)	3 AWG	铜导线, 单股, 最大	25 mm ²
铜导线, 细导线, 最大(AWG)	3/0 AWG	铜导线 - 多股, 最大	95 mm ²
铜导线, 多股, 最大(AWG)	1 AWG	铜导线, 多股, 最大	50 mm ²
铜导线, 最大 Ø	22 mm	数据电缆/电话电缆及控制电缆, 最大 Ø	22 mm
铝导线, 单股, 最大 (mm ²)	50 mm ²	铝导线, 多股, 最大 (AWG)	2/0 AWG
铝导线, 多股, 最大 (mm ²)	70 mm ²	铝导线, 多股, 最大 Ø	22 mm

分类

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		