

## CRIMPER 6 I

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

### 通用订货数据

版本	工具, 端头的压接工具, 0.25mm², 6mm², 梯形
订货号	<a href="#">9040450000</a>
类型	CRIMPER 6 I
GTIN (EAN)	4008190461515
数量	1 items

## CRIMPER 6 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	504.57 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于带有绝缘保护的连接器, 0.5-6 mm <sup>2</sup>	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	---	----	-------------

## 压接工具数据

管状端头 最大横截面	6 mm <sup>2</sup>	管状端头 最小横截面	0.25 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	梯形		

## 触点描述

插针类型	绝缘端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积, AWG	AWG 24	压接范围, 最大	6 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.25 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		