

**CRIMPER 25 N D4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



用于非绝缘端头

圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

**通用订货数据**

版本	工具, 端头的压接工具, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , 锯齿状压接
订货号	<a href="#">9040460000</a>
类型	CRIMPER 25 N D4
GTIN (EAN)	4008 19046 1508
数量	1 items

## CRIMPER 25 N D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	550 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于不带绝缘保护的连接器, 10-25 mm <sup>2</sup>	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	---	----	-------------

## 压接工具数据

管状端头 最大横截面	25 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	锯齿状压接
------------	--------------------	------------------	-------

## 触点描述

插针类型	非绝缘接头	导线最大压接面积, AWG	AWG 4
导线最小压接面积, AWG	AWG 8	压接范围, 最大	25 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	10 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		