

CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	工具, 管状端头压接工具, 6mm², 25mm², 梯形
订货号	9040470000
类型	CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)	4008190461485
数量	1 items

CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	529.57 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	------	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	25 mm ²	Crimpart/-profil	梯形
------------	--------------------	------------------	----

触点描述

插针类型	非绝缘接头	压接范围, 最大	25 mm ²
最小压接面积	6 mm ²		

重要注意事项

产品信息	压接范围 2 (多个压接位置): 10 mm ² , 2 x 4 mm ² , 2 x 6 mm ² 压接范围 4 (多个压接位置): 16 mm ² , 2 x 10 mm ²
------	---

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		