

CRIMPER 2.5 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**用于绝缘连接器的压接工具**

电缆接头，端子针脚，并联和串联联接器，插拔式联接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

版本	工具, 端头的压接工具, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 梯形
订货号	9040510000
类型	CRIMPER 2.5 I
GTIN (EAN)	4008190461478
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 2.5 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸和重量**

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	410 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于预绝缘端头, 0.5 - 2.5 mm ²	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	--	----	-------------

压接工具数据

驱动	机械	管状端头 最大横截面	2.5 mm ²
管状端头 最小横截面	0.5 mm ²	Crimpart/-profil	梯形

触点描述

插针类型	带/不带塑料套圈的管状端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 14
导线最小压接面积, AWG	AWG 20	压接范围, 最大	2.5 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		