

CRIMPER 6 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用于非绝缘端头

圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 梯形
订货号	9040520000
类型	CRIMPER 6 N
GTIN (EAN)	4008190461461
数量	1 items

CRIMPER 6 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	78 mm	高度 (英寸)	3.0709 inch
宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	378.8 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于 0.25 - 6mm ² 的端套	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	--------------------------------------	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	6 mm ²	Crimpart/-profil	梯形
------------	-------------------	------------------	----

触点描述

插针类型	非绝缘接头	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积, AWG	AWG 24	压接范围, 最大	6 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		