

CRIMPER 16 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	工具, 管状端头压接工具, 6mm ² , 16mm ² , 梯形
订货号	9040540000
类型	CRIMPER 16 Z
GTIN (EAN)	4008190461447
数量	1 items

CRIMPER 16 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	30 mm
高度	78 mm
宽度	200 mm
长度	200 mm
净重	373.61 g

深度 (英寸)	1.1811 inch
高度 (英寸)	3.0709 inch
宽度 (英寸)	7.874 inch
长度 (英寸)	7.874 inch

环保产品合规

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于 6 - 16mm ² 的管状端头	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	--------------------------------------	----	-------------

压接工具数据

驱动	机械	管状端头 最大横截面	16 mm ²
管状端头 最小横截面	6 mm ²	Crimpart/-profil	梯形

触点描述

插针类型	带/不带塑料套圈的管状端头	导线最大压接面积, AWG	AWG 6
导线最小压接面积, AWG	AWG 10	压接范围, 最大	16 mm ²
最小压接面积	6 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		