

STRIPSY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于PVC绝缘电缆的剥线工具

通用订货数据

版本	Sheathing strippers
订货号	9042000000
类型	STRIPSY
GTIN (EAN)	4008 190337834
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-02-28T00:00:00+01:00
替代产品	AM 12

STRIPSY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	10 mm	深度 (英寸)	0.3937 inch
高度	46 mm	高度 (英寸)	1.811 inch
宽度	97 mm	宽度 (英寸)	3.8189 inch
净重	47.52 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0		

PW6 技术数据

物品描述	剥线和切割工具，用于数据线		
------	---------------	--	--

剥线工具

电缆类型	UTP- 和 STP-数据线	铜导线 - 多股, 最大	4 mm ²
导线最大直径	12.5 mm	导线最小直径	0.5 mm
切削深度	可设定的	UTP 和 STP 数据线最大直径	8 mm
剥线范围 AWG, 最大	11 AWG	剥线范围 AWG, 最小	20 AWG
最小剥皮范围	0.08 mm ²	最大压接面积	122 mm ²
最小压接面积	1 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		