

STRIPPER 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术、防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

通用订货数据

版本	Stripping and cutting tool
订货号	9046240000
类型	STRIPPER 6
GTIN (EAN)	4032248298648
数量	1 items

STRIPPER 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	19 mm	深度 (英寸)	0.748 inch
高度	87 mm	高度 (英寸)	3.4252 inch
宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	158.4 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW6 技术数据

物品描述	剥线工具, 带电缆切割器, 用于最高 6 mm ² 的电线
------	--

剥线工具

电缆类型	软导线和硬导线 带PVC绝缘	剥线范围 AWG, 最大	10 AWG
剥线范围 AWG, 最小	28 AWG	最大剥线长度	20 mm
最大压接面积	6 mm ²	最小压接面积	0.08 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		