

## SE HD 140

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产  
并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘  
钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以  
更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

## 通用订货数据

版本	Diagonal-cutting pliers
订货号	<a href="#">9046310000</a>
类型	SE HD 140
GTIN (EAN)	4032248357611
数量	1 items

## SE HD 140

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



## 尺寸和重量

宽度	140 mm	宽度 (英寸)	5.5118 inch
长度	140 mm	长度 (英寸)	5.5118 inch
净重	180.1 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## PW6 技术数据

物品描述	绝缘侧切钳 长度 140 mm	类型	单手操作
------	-----------------	----	------

## 钳

导线最大直径 (H)	2 mm	导线最大直径 (MH)	2.8 mm
导线最大直径 (P)	1.4 mm	刀具硬度	62 HRC
绝缘保护 1000 V	是	式样 (端面侧刀)	标准
总长	140 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

**SE HD 140**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

