



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产
并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘
钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以
更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

版本	Diagonal-cutting pliers
订货号	9046340000
类型	SE TOP
GTIN (EAN)	4032248357642
数量	1 items

SE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

宽度	160 mm	宽度 (英寸)	6.2992 inch
长度	160 mm	长度 (英寸)	6.2992 inch
净重	214 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

PW6 技术数据

物品描述	VDE绝缘的重型斜切钳, 长度为145 mm	类型	单手操作
------	------------------------	----	------

钳

导线最大直径 (H)	2.5 mm	导线最大直径 (MH)	3.5 mm
导线最大直径 (P)	2 mm	刀具硬度	64 HRC
绝缘保护 1000 V	是	式样 (端面侧刀)	重型斜切钳
总长	160 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		