

RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



根据 IEC 900, DIN EN 60900 最高 1000 V (AC) 和 1500 V (DC) 的
防护绝缘

- 优质专用工具钢硬模锻造
- 安全手柄，设计符合人机工程学并带防滑TPE-VDE外壳
- 由抗拉、防冷防热、不易燃、无毒的TPE（热塑合成橡胶）制成
- 弹性抓握区以及硬内核
- 抛光表面
- 电镀涂层（镍镉）实现防腐保护

通用订货数据

版本	Pliers
订货号	9046360000
类型	RZ 160
GTIN (EAN)	4032248357666
数量	1 items

RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证

**尺寸和重量**

宽度	160 mm	宽度 (英寸)	6.2992 inch
净重	120 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

PW6 技术数据

物品描述	VDE绝缘的长嘴平口钳
------	-------------

钳

绝缘保护 1000 V	是	滑块长度	45 mm
总长	160 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000834	ETIM 9.0	EC000834
ETIM 10.0	EC000834	ECLASS 14.0	21-04-38-21
ECLASS 15.0	21-04-38-21		