

FRZ SG 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

版本	Pliers
订货号	9046400000
类型	FRZ SG 200
GTIN (EAN)	4032248357710
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	157.52 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

PW6 技术数据

物品描述 VDE绝缘的弯曲尖嘴钳，带切割功能，长度为200 mm

钳

导线最大直径 (H)	1.8 mm	导线最大直径 (MH)	2.8 mm
刀具硬度	60 HRC	绝缘保护 1000 V	是
Form (Telefonzange)	拱形	总长	200 mm

分类

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		

图纸

