

**MEHA OB/UN 6<sup>2</sup> SPX 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电, 机器人技术, 防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

**通用订货数据**

版本	附件, 刀具架
订货号	<a href="#">9054030000</a>
类型	MEHA OB/UN 6 <sup>2</sup> SPX 3
GTIN (EAN)	4008190020156
数量	1 items

**MEHA OB/UN 6<sup>2</sup> SPX 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****尺寸和重量**

深	11.2 mm
高度	23 mm
宽度	44.5 mm
长度	44.5 mm
净重	5.98 g

深度 (英寸)	0.4409 inch
高度 (英寸)	0.9055 inch
宽度 (英寸)	1.752 inch
长度 (英寸)	1.752 inch

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**PW6 技术数据**

物品描述	适用于Stripax 6的置刀盒
------	------------------

**剥线工具**

颜色编码	黑色	最大压接面积	6 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.08 mm <sup>2</sup>		

**分类**

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		