

**LIR 2,5M10 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



PVC 绝缘O形端头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | 电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 订货号        | <a href="#">9200210000</a>   |
| 类型         | LIR 2,5M10 V   |
| GTIN (EAN) | 40322484 10033   |
| 数量         | 100 items  |

## LIR 2,5M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 6.2 mm  | 深度 (英寸) | 0.2441 inch |
| 宽度 | 33.8 mm | 宽度 (英寸) | 1.3307 inch |
| 净重 | 1.1 g   |         |             |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## PW6 技术数据

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 物品描述 | 绝缘环状端头 1.5 mm <sup>2</sup> / M10 |
|------|----------------------------------|

## 联接器

|          |                     |          |                     |
|----------|---------------------|----------|---------------------|
| 最大压接面积   | 2.5 mm <sup>2</sup> | 最小压接面积   | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 导线压接面积   | 2.5 mm <sup>2</sup> | 绝缘       | PVC, 存在             |
| 尺寸(螺栓)   | M 10                | 尺寸       | M 10                |
| 材质/塑料    | PVC                 | 标识色      | 蓝色                  |
| 连接密度(S1) | 0.8 mm              | 内直径(d1)  | 10.5 mm             |
| 塑料套长度(b) | 11.3 mm             | 塑料套直径(D) | 4.5 mm              |
| 外直径(d)   | 14 mm               |          |                     |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具  
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | HTI 15                     | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">9014400000</a> | 压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 2.5mm², 双压接     |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 类型         | CTI 6                      | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">9006120000</a> | 压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接    |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 类型         | CTI 6 G                    | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">9202850000</a> | 压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行 |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 压接   |
| 数量         | 1 ST                       |  |