

LIR 6M5 V


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- PVC 绝缘O形端头
- 标准规格
 - 未焊接
 - 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
订货号	9200240000
类型	LIR 6M5 V
GTIN (EAN)	4032248410064
数量	100 items

LIR 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	8.1 mm	深度 (英寸)	0.3189 inch
宽度	27.3 mm	宽度 (英寸)	1.0748 inch
净重	1.65 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	绝缘环状端头 6.0 mm ² / M5
------	---------------------------------

联接器

最大压接面积	6 mm ²	最小压接面积	4 mm ²
导线压接面积	6 mm ²	绝缘	PVC, 存在
尺寸(螺栓)	M 5	尺寸	M 5
材质/塑料	PVC	标识色	黄色
连接密度(S1)	1 mm	联接长度 (l)	22.4 mm
内直径(d1)	5.3 mm	塑料套长度(b)	14.15 mm
塑料套直径(D)	6.4 mm	外直径(d)	9.5 mm

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIR 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具，端头的压接工具，0.5mm²，6mm²，椭圆形压接，双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具，绝缘电缆接头的操作工具，0.5mm²，6mm²，椭圆形压接，平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	