

LIS 1,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



绝缘叉形电缆端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
订货号	9200300000
类型	LIS 1,5M3,5 V
GTIN (EAN)	4032248410125
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	5.8 mm	深度 (英寸)	0.2283 inch
宽度	21.6 mm	宽度 (英寸)	0.8504 inch
净重	0.63 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	绝缘叉形端头 1.5 mm ² / M3.5
------	-----------------------------------

联接器

最大压接面积	1.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
绝缘	存在	尺寸(螺栓)	M 3.5
尺寸	M 3.5	材质/塑料	PVC
标识色	红色	连接密度(S1)	0.75 mm
联接长度 (l)	17.8 mm	内直径(d1)	3.7 mm
塑料套长度(b)	11.3 mm	塑料套直径(D)	4 mm
外直径(d)	6.4 mm		

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

图纸



Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具
 电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	9014400000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 2.5mm², 双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	