

LIS 2,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



绝缘叉形电缆端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽

通用订货数据

版本	电缆端头, 绝缘电缆端头, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 蓝色
订货号	9200390000
类型	LIS 2,5M6 V
GTIN (EAN)	4032248410231
数量	100 items

LIS 2,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	6.1 mm	深度 (英寸)	0.2402 inch
宽度	28.6 mm	宽度 (英寸)	1.126 inch
净重	1.07 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	绝缘叉形端头 2.0 mm ² / M6
------	---------------------------------

联接器

最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	1.5 mm ²
绝缘	存在	尺寸(螺栓)	M 6
尺寸	M 6	材质/塑料	PVC
标识色	蓝色	连接密度(S1)	0.8 mm
内直径(d1)	6.4 mm	塑料套长度(b)	11.3 mm
塑料套直径(D)	4.5 mm	外直径(d)	11 mm

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

图纸



Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	9014400000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 2.5mm², 双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	