


**LIP 1,5R12 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



绝缘插针电缆端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽

**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | 电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,红色 |
| 订货号        | <a href="#">9200460000</a>                                |
| 类型         | LIP 1,5R12 V  |
| GTIN (EAN) | 40322484 10309  |
| 数量         | 100 items   |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 5.8 mm  | 深度 (英寸) | 0.2283 inch |
| 宽度 | 23.3 mm | 宽度 (英寸) | 0.9173 inch |
| 净重 | 0.71 g  |         |             |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## PW6 技术数据

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 物品描述 | 绝缘针式端头 1.5 mm <sup>2</sup><br>L=12 mm |
|------|---------------------------------------|

## 联接器

|           |                     |           |                     |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| 最大压接面积    | 1.5 mm <sup>2</sup> | 最小压接面积    | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 绝缘        | 存在, PVC             | 尺寸 (插针长度) | 12 mm               |
| 尺寸        | 12.0 mm             | 材质/塑料     | PVC                 |
| 长度 1 (l1) | 22 mm               | 标识色       | 红色                  |
| 管外径 (d3)  | 1.9 mm              | 塑料套长度(b)  | 10 mm               |
| 塑料套直径(D)  | 4.3 mm              |           |                     |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

图纸



Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具  
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | HTI 15                     | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">9014400000</a> | 压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 2.5mm², 双压接     |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 类型         | CTI 6                      | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">9006120000</a> | 压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接    |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 类型         | CTI 6 G                    | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">9202850000</a> | 压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行 |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 压接   |
| 数量         | 1 ST                       |  |