

- 全绝缘对接端头，材料 PVC 或 PC/PA
- 常规设计
 - 未焊接

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
订货号	9200500000
类型	LIB 2,5B25 VF
GTIN (EAN)	4032248410347
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	6.2 mm	深度 (英寸)	0.2441 inch
宽度	26 mm	宽度 (英寸)	1.0236 inch
净重	1.38 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据


物品描述	绝缘对接端头 2.5 mm ² L=24.5 mm
------	---

联接器

最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	1.5 mm ²
绝缘	存在	尺寸 (插针长度)	24.5 mm
尺寸	24.5 mm	材质/塑料	PVC
标识色	蓝色	塑料套直径(D)	4.3 mm

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		



附件

Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	9014400000	压接工具，绝缘电缆接头的操作工具，0.5mm²，2.5mm²，双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具，端头的压接工具，0.5mm²，6mm²，椭圆形压接，双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具，绝缘电缆接头的操作工具，0.5mm²，6mm²，椭圆形压接，平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	